

Håndskraber, Metaldetekterbar

75 mm, Hvid



Varenummer: 40625

Denne smalle håndskraber er designet til rengøring af små områder og rundt udstyr, f.eks. store skåle, og er perfekt til at løsne genstridigt snavs som dejrester, chokolade og fastbrændte madrester. Det V-formede blad forlænger levetiden. Skrabereren er fremstillet i metaldetekterbart materiale og kan testes i metaldetektor med Vikans testkit, produkt nr. 11113, før brug.

Generelle Oplysninger

| | |
|------------------|--|
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen, Metal & Røntgen detekterbart additiv |
| Metaldetekterbar | Ja |
| Oprindelsesland | Danmark |

Produkt Dimensioner

| | |
|----------------------|----------|
| Produkt Længde/Dybde | 18 mm |
| Produkt Bredde | 75 mm |
| Produkt Højde | 210 mm |
| Nettovægt | 0,058 kg |

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

| | |
|---|----------------|
| Antal pr. æske | 10 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm) | 3600 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 400 Stk. |
| Colli Længde/Dybde | 250 mm |
| Colli Bredde | 220 mm |
| Colli højde | 80 mm |
| Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk. | 0,004 kg |
| Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk. | 0,004 kg |
| Total Tara vægt | 0,008 kg |
| Bruttovægt | 0,07 kg |
| Kubikmeter | 0,000283 M3 |
| GTIN-13 Nummer | 5705022031852 |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705028031860 |
| Toldpositionsnummer | 39241000 |

Overensstemmelse- & Standard Information

Varenummer: 40625

| | |
|---|-----|
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Ja |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis | Ja |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹ | Ja |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Ja |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja |
| Lever op til California Proposition 65 | Ja |
| Lever op til Halal og Kosher krav | Ja |
| PFAS bevidst tilsat | Nej |

Tekniske Data

| | |
|---------------------------|--------|
| Håndtagets/Grebets længde | 140 mm |
|---------------------------|--------|

Anvendelsesbegrænsninger

| | |
|--|---------|
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 121 °C |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine) | 93 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt) | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 100 °C |
| Min. brugstemperatur ³ | -20 °C |
| Max. tørretemperatur | 120 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 10,5 pH |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.